


SOLUȚII MP COVID-19

Disponibil la **SERVICE**Enter




Siga las recomendaciones de las Autoridades Sanitarias. Estas soluciones no garantizan por sí solas evitar el contagio en el ascensor.

MP aconseja utilizar el ascensor solo cuando sea necesario. De esta manera conseguimos mantenerlo disponible para las personas que más lo necesitan y en las mejores condiciones higiénicas.





Purificarea aerului în cabină
cu ajutorul luminii LED UV-C
și a fluxului de aer continuu



Modul de sterilizare cu LED-uri
UV-C pentru balustradele scărilor
rulante sau culoarele mobile



Folie adezivă cu proprietăți
antimicrobiene




Funcție configurabilă de
urcare completă, pentru a
păstra distanțarea socială



MP Callmylift. Permite selectarea, în
mod digital, a destinației, de pe
dispozitive mobile, evitându-se
contactul cu butoanele liftului.



Autocolant cu
recomandări pentru
utilizarea liftului



Trecerea la funcția universală
de manevră cu destinație
directă



Curățarea directă a
suprafețelor cabinei cu un
produs virucid



Urme de pași pe podea,
pentru a asigura
distanțarea socială





Purificarea aerului în cabină cu ajutorul luminii LED UV-C și a fluxului de aer continuu

Soluția MP pentru purificarea aerului combină eficacitatea luminii ultraviolete UV-C* cu circulație forțată a aerului în interiorul cabinei, acționând atunci când cabina este goală și lăsând-o pregătită pentru a fi utilizată imediat după radiații, fără nici un risc pentru oameni. Ca produs fără ozon, ventilația nu este necesară.

Prin acțiunea unui ventilator mic, aerul din interiorul cabinei este în mișcare continuă, și pe măsură ce trece prin lumina razei ULTRAVIOLETE UV-C, LED-ul își îndeplinește funcția de dezinfectare: uciderea sau inactivarea microorganismelor prin distrugerea acizilor nucleici și întreruperea ADN-ului acestora, lăsându-le în imposibilitatea de a îndeplini funcții celulare vitale.

Kitul germicid, care include un senzor de lumină, intră în funcțiune numai atunci când cabina este goală și lumina este stinsă. Dacă kitul detectează o mișcare în apropierea cabinei sau este chemat, acesta se oprește imediat.

Este adaptabil la orice lift, este independent de manevră și poate fi instalat pe orice tavan, cu excepția plafoanelor de sticlă.

Designul său este anti-vandalism, folosind un profil de aluminiu de înălțime foarte mică (mai puțin de 1cm), fixat cu șuruburi pe placa tavanului.

Fiind LED, ciclul său de viață este mai lung decât soluțiile de tuburi cu mercur. Nu este necesară ventilarea cabinei (cum este în cazul dezinfecției cu ozon), se poate folosi imediat după iradiere.

Sistem inteligent de siguranță, Certificat de către OCA GLOBAL, prin care se asigură faptul că utilizatorul liftului nu prezintă riscul de a fi afectat de lumina ultravioletă.

*UV-C este o metodă de dezinfectare care utilizează lumina ultravioletă cu unde scurte pentru a ucide sau inactiva microorganismele, distrugând acizii nucleici și întrerupându-le ADN-ul și astfel dezactivându-le funcțiile celulare vitale.



Modul de sterilizare cu LED UV-C pentru balustradele scărilor rulante sau culoarele mobile

Balustradele sunt un posibil vector de răspândire a virusului, de aceea este esențial să se asigure dezinfectarea permanentă a acestora. Instalarea modului nostru compact de sterilizare a balustradei, cu sistem de lămpi CU LED UV-C, asigură eliminarea permanentă a virusului COVID-19.

Balustrada trece prin diferite module pe măsură ce se mișcă, oferind o expunere constantă la sterilizarea UV-C. Modulul compact este montat intern, pentru a elimina riscul de blocare a pasagerilor. Pentru instalații foarte lungi, se pot instala mai multe unități, pentru o siguranță sporită.



Protecția antibacteriană a suprafețelor

Soluția MP pentru protecția contactului pasagerilor constă dintr-o peliculă subțire (biofilm*) cu proprietăți antibacteriene, care acoperă clapele, butoanele și pereții. Are o eficiență de protecție de foarte lungă durată, 24 h/7, pe o durată de cinci ani.

Pasagerii nu vor observa, din punct de vedere estetic, aplicarea lor, cu excepția sigiliului care îi informează că cabina este protejată.

Funcționează imediat; în momentul în care germenii intră în contact cu pelicula de protecție, aceștia sunt distruși.

MP are certificat de instalare și întreținere.

*Tento biofilm obsahuje zapouzdřené ionty, které při kontaktu s virem nebo bakterií blokují jejich metabolismus a/nebo přerušují jejich množení a okamžitě je zničí.

*Nu a fost testat cu COVID-19




Funcție configurabilă de urcare completă, pentru a se păstra distanțarea

MP oferă soluția care permite asigurarea distanțării sociale a pasagerilor în timpul călătoriei, fără a afecta traficul ascensorului.

Soluția permite configurarea numărului maxim de pasageri în cabină, astfel încât liftul să nu mai răspundă chemărilor de la etajele superioare, atunci când se ajunge la numărul de pasageri configurat.

Se recomandă utilizarea acestei opțiuni, pe lângă opțiunea adevizelor cu urmelor de pași.

*Chemarea liftului nu este disponibilă în timpul utilizării sale






MP Callmylift. Evită contactul cu butoanele liftului

MP Callmylift este o aplicație complet gratuită, care permite să chemarea liftului de pe telefonul mobil. Aplicația utilizează GPS-ul dispozitivului pentru a identifica și a se conecta la cel mai apropiat lift.

Aplicație ușoară și intuitivă, fără înregistrare necesară, funcționează cu orice lift care dispune de tehnologia „MP Connected Lifts”.

MP Connected Lifts


Aplicația necesită o conexiune la internet pe dispozitiv, iar liftul trebuie să dispună de tehnologia „MP Connected Lifts”. Această tehnologie îmbunătățește serviciul de ascensoare și asigură o durată de viață mai lungă a componentelor acestora. Pentru acest lucru, efectuează o monitorizare de 24/7, care facilitează o evaluare eficientă și o soluție imediată.



Autocolant cu recomandări pentru utilizarea ascensorului

Sfaturi pentru utilizarea liftului și prevenirea răspândirii coronavirusului COVID-19.





Funcția de manevră universală cu destinație directă


Trecerea la funcția de manevră universală cu destinație directă asigură călătoria cu liftul a unei singure persoane în cabină.

Este vorba despre reprogramarea liftului, astfel încât să un poată răspunde la alte chemări în timp ce există o persoană în interiorul cabinei (manevră universală). Acest lucru asigură faptul că, odată ce se pune liftul în mișcare, nicio altă persoană un poate intra în cabină, reducând astfel riscul de contagiare.

Modificările necesare depind de tehnologia și vechimea liftului, de aceea trebuie contactat MP pentru a se realiza studiul de fezabilitate și acorda costul lucrării.

Las llamadas no están disponibles cuando el ascensor está en uso.

Chemarea liftului nu este disponibilă atunci când liftul este în uz.



Curățarea directă a suprafețelor cabinei

Pastile antipatogene virucide. Dizolvate în apă în proporția indicată sunt potrivite pentru curățarea directă a suprafețelor.

Autorizat și testat împotriva COVID-19 și Ebola de către Ministerul Spaniol al Sănătății, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1272/2008.

Un dezinfectant pentru toate suprafețele. Respectă norma EN 14476 (standard european care descrie acțiunile de distrugere a microorganismelor într-un mediu ambiant) și aprobat de către Ministerul spaniol al Sănătății pentru distrugerea COVID-19.

Cu o cutie de 1 Kg (300 de pastile) se pot prepara 300 de litri de soluție dezinfectantă.

Pentru a afla prețul, termenul și alte informații, accesați punctul dumneavoastră obișnuit de contact MP sau apelați numărul +40 21 312 07 01



Disponibil la SERVICenter.



Urme de pași pentru distanțare socială

MP oferă aceste adevize cu urme de pași, utilizabile pe toate tipurile de pardoseli, pentru a indica poziția pasagerilor și asigurarea distanțării sociale.

Această măsură este compatibilă cu opțiunea funcției configurabile directe cu urcare completă.

